GA025AK30063

ODPÍNAČ GA025A, KOMPLETOVANÝ S PRODLUŽOVACÍ OSOU GAC7300, OVLADAČEM GAX 63 PRO MONTÁŽ NA DVEŘE A KRYTY SVOREK



Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	25
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	8
Provozní proud Ie			
AC21A			
	400V	A	25
	500V	A	25
	690V	A	25
AC22A			
	400V	A	25
	500V	A	25
	690V	A	25
AC23A			
	400V	A	25
	500V	A	25
	690V	A	25
Jmenovitý provozní výkon AC23A			
	400V	kW	11
	690V	kW	22
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Podmíněný zkratový proud (rms)		kA	10
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	gG25
Zapínací schopnost AC23A 400V		A	400
Vypínací schopnost AC23A 400V		A	320
Mechanická životnost		cycles	100000
Elektrická životnost AC21A		cycles	100000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroubové /DIN lišta 35mm
Svorky			
	typ		Klecové
	šířka	mm	5.6
	výška	mm	6.5
	šroub		M4
	nástroj		Phillips 2
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	1.8
	max.	Nm	2
	min.	lbin	16
	max.	lbin	18
Průřez vodiče			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GA025AK30063

ODPÍNAČ GA025A, KOMPLETOVANÝ S PRODLUŽOVACÍ OSOU GAC7300, OVLADAČEM GAX 63 PRO MONTÁŽ NA DVEŘE A KRYTY SVOREK

	IEC min.	mm²	0.75
	IEC max.	mm²	16
	AWG/Kcmil min.		18
	AWG/Kcmil max.	kcmil	6
Hmotnost		g	302
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	IEC/EN 60335-2-89		
Certifikace			
	CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L		
	CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L		
	UL 60335-2-40 LZGH A2L		
	UL 60335-2-89 LZGH A2L		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.