GAX31A

PŘÍDAVNÉ BLOKY, NULOVÉ SVORKY, PRO GA016A, GA025A, GA032A, GA040A, GA063SA A GA040D




Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	63
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Mechanické vlastnosti			
Svorky			
	typ		Klecové
	šířka	mm	5.6
	výška	mm	6.5
	šroub		M4
	nástroj		Phillips 2
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	0.75
	IEC max.	mm²	16
	AWG/Kcmil min.		18
	AWG/Kcmil max.	kcmil	6
Hmotnost		g	40
Technické údaje UL			
Norma UL			UL60947-4-1
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GAX31A

PŘÍDAVNÉ BLOKY, NULOVÉ SVORKY, PRO GA016A, GA025A, GA032A, GA040A, GA063SA A GA040D



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-5-1
UL508
UL98

Certifikace

CSA C22.2 n°60947-4-1
cULus according to UL60947-4-1
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.