GLD0100T4C3UL

DC ODPÍNAČ PRO FOTOVOTAICKÉ APLIKACE, PRO PŘÍMÝ NEBO DVEŘNÍ OVLADAČ, 100A 1500V UL98B



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	100
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1500
Provozní proud Ie				
	DC21B			
		600V	A	100
		800V	A	100
		1000V	A	100
		1200V	A	100
		1500V	A	100
	DCPV1			
		600V	A	100
		800V	A	100
		1200V	A	100
		1500V	A	100
	UL98B			
		1000V	A	100
		1500V	A	100
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Upevnění				Šroubové /DIN lišta 35mm
Svorky				
		typ		M8 x 25
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	15
		max.	Nm	22
		min.	lbin	132
		max.	lbin	194
Průřez vodiče				
		IEC min.	mm²	70
		IEC max.	mm²	185
		AWG/Kcmil min.		00
		AWG/Kcmil max.	kcmil	400
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-25
		max.	°C	+55
Skladovací teplota				
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška			m	3000
Odolnost a ochrana				


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


GLD0100T4C3UL

DC ODPÍNAČ PRO FOTOVOTAICKÉ APLIKACE, PRO PŘÍMÝ NEBO DVEŘNÍ OVLADAČ, 100A 1500V UL98B


Stupeň znečištění	3

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
UL98B

Certifikace

UL

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.