GLX420600UL

PŘÍDAVNÝ ČTVRTÝ PÓL DLE UL98, STANDARDNÍ SPÍNÁNÍ SOUČASNĚ S HLAVNÍMI PÓLY ODPÍNAČE, PRO PROVEDENÍ GL0600C1UL





Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	630
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	12
Provozní proud Ie			
AC21A			
	400V	A	630
	500V	A	630
	690V	A	630
AC22A			
	400V	A	630
	500V	A	630
	690V	A	630
AC23A			
	400V	A	630
	500V	A	630
	690V	A	630
Ztrátový výkon na pól max.		W	25
Jmenovitý provozní výkon AC23A			
	400V	kW	560
	690V	kW	800
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Zapínací schopnost AC23A 400V		A	6300
Vypínací schopnost AC23A 400V		A	5040
Mechanická životnost		cycles	5000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Svorky			
	typ		M12 x 40
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	50
	max.	Nm	75
	min.	lbin	442
	max.	lbin	664
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	2x185
	AWG/Kcmil min.		2
	AWG/Kcmil max.	kcmil	4x600
Technické údaje UL			
Norma UL			UL98
Proudová zatížitelnost pro všeobecné použití		A	600
Sada kabelových ok pro svorky UL			GL506-GL507
Okolní podmínky			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certifikace	
	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.