



Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	250	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	250
	500V	A	200
	690V	A	180
AC22A			
	400V	A	200
	500V	A	200
	690V	A	160
AC23A			
	400V	A	160
	500V	A	125
	690V	A	80
Potenza dissipata per polo max		W	9
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	90
	690V	kW	75
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)		kA	7
Corrente condizionale di corto circuito (rms)		kA	100
Protezione da contro cortocircuito con fusibili		Class/A	gG250
Potere di chiusura AC23A 400V		A	1600
Potere di apertura AC23A 400V		A	1280
Durata meccanica		cycles	30000
Durata elettrica AC21A		cycles	1000 (AC23A 400V)
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Posizione di montaggio		Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite
Attacchi		tipo vite	Barra M10
Coppia di serraggio terminali		max max	Nm lbin 18 10
Dimensioni max barre			26x3

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	70

Altitudine massima

m	3000
---	------

**Tolleranze e protezioni**

Grado di protezione IP frontale

IP20




Grado di inquinamento

3

**Dimensioni**



Door coupling version  
with handle GAX66 - GAX66 B

Drilling




Direct operating version with handle GEX6 5D

With terminal cover and auxiliary contact



**Schemi elettrici**

Four-pole disconnectors  
**GE0160 T4 - GE1600 T4**  
**GE0160 T4P**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore