



Przeznaczenie produktu				Układ przełączny w obudowie
Seria produktu				GAZ
Liczba pól		Nr.	3	
Typ napięcia roboczego				AC
<b>Właściwości styków</b>				
Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC		A	63	
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN		V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>		kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>				
AC21A				
	400 V	A	63	
	500 V	A	63	
	690 V	A	63	
AC22A				
	400 V	A	63	
	500 V	A	45	
	690 V	A	45	
AC23A				
	400 V	A	45	
	500 V	A	25	
	690 V	A	25	
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	2.9	
Znamionowa moc robocza AC23A				
	400 V	kW	22	
	690 V	kW	22	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)		kA	10	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	gG63	
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	450	
Zdolność wyłączenia AC 23 A 400 V		A	360	
Trwałość mechaniczna		cycles	100000	
Trwałość elektryczna AC21A		cycles	15000	
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Pozycja montażowa				
	normalna			Płaszczyzna pionowa
	dozwolona			Dowolna
Zaciski				
	Typ zacisków			Imbus
	Szerokość zacisków	mm	5.6	
	Wysokość zacisków	mm	6.5	
	Zacisk śrubowy			M4
	Narzędzie do zacisków			Phillips 2
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
	min.	Nm	1.8	

maks.	Nm	2
min.	Ibin	16
maks.	Ibin	18

Przekrój przewodu

IEC min.	mm <sup>2</sup>	0.75
IEC maks.	mm <sup>2</sup>	16
AWG/kcmil min.		18
AWG/kcmil maks.		6

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP65



Stopień ochrony IP

IP65



Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary




Drilling



Type	A
GAZ032 D...	171.5 (6.75")
GAZ040 D...	171.5 (6.75")
GAZ025 ET...	183.5 (7.22")
GAZ063 SAET...	183.5 (7.22")

Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 508 e CSA C22.2 n°14

#### Certyfikaty

cCSAus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny