GE1250DT4

ČTYŘPÓLOVÉ ODPÍNAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, ŘADA GE, PROVEDENÍ PRO PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ I PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 1250A, NAPĚTÍ 1000V




Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	1250
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	12
Provozní proud Ie			
4 póly zapojené do série DC21A			
	48V	A	1250
	110V	A	1250
	220V	A	1250
	400V	A	1250
	440V	A	1250
	500V	A	1250
	600V	A	1250
	750V	A	1050
	800V	A	1000
	850V	A	940
	900V	A	870
	1000V	A	850
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Jmenovitý krátkodobý proud (1s) Icw (rms)		kA	25000
Mechanická životnost		cycles	10000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroub
Svorky			
	typ		Pas
	šroub		M14
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	45
	max.	lbin	398
Průřez vodiče			
Pas Rozměry max.			40x8
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


GE1250DT4

ČTYŘPÓLOVÉ ODPÍNAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, ŘADA GE, PROVEDENÍ PRO PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ I PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 1250A, NAPĚTÍ 1000V

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3

Certifikace

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.