



Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GL UL
Liczba pól	Nr.	3	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	800	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	800
	1000 V	A	800
AC22A	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	800
AC23A	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	800
	1000 V	A	400
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	63	
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	400
	690 V	kW	800
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/800	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	8000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	6400	
Trwałość mechaniczna	cycles	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		M12
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	50
	maks.	Nm	75

	min.	Ibin	442
	maks.	Ibin	664
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	800
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika			
	240V	HP/A	200/480
	480V	HP/A	500/590
	600V	HP/A	500/472
Klasyfikacja prądu zwarciovego		kA rms	100
Klasyfikacja prądu zwarciovego z bezpiecznikiem		Class/A	L/800
Zestaw zacisków wg UL			GLX510
Minimalne wymiary obudowy przy prądzie znamionowym			
	mm	mm	1220x610x305
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność			
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-3		
Certyfikaty			
	cULus		
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0			EC000216 - Rozłącznik izolacyjny