GE1250T4

ČTYŘPÓLOVÉ ODPÍNAČE, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 1250 A



Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	1250
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	12
Provozní proud Ie			
AC21A			
	400V	A	1250
	500V	A	1250
	690V	A	1000
AC22A			
	400V	A	1250
	500V	A	1000
	690V	A	630
AC23A			
	400V	A	1000
	500V	A	800
	690V	A	500
Ztrátový výkon na pól max.		W	78
Jmenovitý provozní výkon AC23A			
	400V	kW	443
	690V	kW	478
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Jmenovitý krátkodobý proud (1s) Icw (rms)		kA	25
Podmíněný zkratový proud (rms)		kA	72
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	gG1250
Zapínací schopnost AC23A 400V		A	8000
Vypínací schopnost AC23A 400V		A	6400
Mechanická životnost		cycles	10000
Elektrická životnost AC21A		cycles	500 (AC23A 400V)
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroub
Svorky			
	typ		Pas
	šroub		M14
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	45
	max.	lbin	10
Průřez vodiče			
Pas Rozměry max.			40x8
Okolní podmínky			
Provozní teplota			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000

Odolnost a ochrana


Stupeň krytí čelní strany IP	IP20
Stupeň znečištění	3

Rozměry



Schémata zapojení

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3

Certifikace

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.