




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GL
Liczba pól	Nr.		3
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		1200
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		12
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	1200
	500 V	A	1200
	690 V	A	1200
	1000 V	A	1200
AC22A			
	400 V	A	1200
	500 V	A	1200
	690 V	A	1200
AC23A			
	400 V	A	1200
	500 V	A	1200
	690 V	A	1200
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		63
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	710
	690 V	kW	1000
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA		50
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA		100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		gG/1250
Zdolność załączania AC23A 400 V	A		12500
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A		10000
Trwałość mechaniczna	cycles		3000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		M12
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	50
	maks.	Nm	75
	min.	lbin	442

	maks.	I _{bin}	664
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	1200
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika			
	240V	HP/A	200/480
	480V	HP/A	500/590
	600V	HP/A	500/472
Klasyfikacja prądu zwarcowego		kA rms	100
Klasyfikacja prądu zwarcowego z bezpiecznikiem		Class/A	L/1200
Zestaw zacisków wg UL			GLX510
Minimalne wymiary obudowy przy prądzie znamionowym			
	mm	mm	1220x610x305

Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3
Certyfikaty	cULus

Klasyfikacja ETIM	
ETIM 8,0	EC000216 - Rozłącznik izolacyjny