




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GL UL
Liczba pól	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1200	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	1200
	500 V	A	1200
	690 V	A	1200
	1000 V	A	1200
AC22A	400 V	A	1200
	500 V	A	1200
	690 V	A	1200
AC23A	400 V	A	1200
	500 V	A	1200
	690 V	A	1200
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	63	
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	710
	690 V	kW	1000
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/1250	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	12500	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	10000	
Trwałość mechaniczna	cycles	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski	Typ zacisków		M12
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	50
	maks.	Nm	75
	min.	I _{bin}	442

	maks.	I _{bin}	664
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	1200
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika			
	240V	HP/A	200/480
	480V	HP/A	500/590
	600V	HP/A	500/472
Klasyfikacja prądu zwarcowego		kA rms	100
Klasyfikacja prądu zwarcowego z bezpiecznikiem		Class/A	L/1200
Zestaw zacisków wg UL			GLX510
Minimalne wymiary obudowy przy prądzie znamionowym			
	mm	mm	1220x610x305
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Schemat połączeń elektrycznych			



Certyfikaty i zgodność			
Zgodność			
		IEC/EN/BS 60947-1	
		IEC/EN/BS 60947-3	
Certyfikaty			
		cULus	
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0			EC000216 - Rozłącznik izolacyjny