




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GL
Liczba pól	Nr.		4
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		1600
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		12
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	1600
	500 V	A	1600
	690 V	A	1600
	1000 V	A	1600
AC22A			
	400 V	A	1600
	500 V	A	1600
	690 V	A	1600
AC23A			
	400 V	A	1600
	500 V	A	1600
	690 V	A	1600
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		63
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	900
	690 V	kW	1000
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA		50
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA		100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		gG/2x800
Zdolność załączania AC23A 400 V	A		16000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A		12800
Trwałość mechaniczna	cycles		3000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		M12
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	50
	maks.	Nm	75
	min.	I _{bin}	442

	maks.	I _{bin}	664
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Schemat połączeń elektrycznych			



Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3
Klasyfikacja ETIM	
ETIM 8,0	EC000216 - Rozłącznik izolacyjny