



Przeznaczenie produktu				Rozłącznik w układzie przełącznym GLC
Seria produktu				
Liczba pól		Nr.	3	
Typ napięcia roboczego			AC	
<b>Właściwości styków</b>				
Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC		A	160	
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN		V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>		kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>				
AC-31B				
	400 V	A	160	
	500 V	A	160	
	690 V	A	160	
AC-32B				
	400 V	A	160	
	500 V	A	160	
	690 V	A	160	
AC-33B				
	400 V	A	160	
	500 V	A	160	
	690 V	A	160	
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	3.2	
Znamionowa moc robocza AC23A				
	400 V	kW	90	
	690 V	kW	144	
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I <sub>cw</sub> (rms)		kA	6	
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (0.3s) I <sub>cw</sub> (rms)		kA	12	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)		kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	gG/160	
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	1600	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V		A	1280	
Trwałość mechaniczna		cycles	20000	
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Pozycja montażowa		normalna		Płaszczyzna pionowa
		dozwolona		Dowolna
Montaż				Śruba
Zaciski		Typ zacisków		M8 x 20
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
	min.	Nm	15	
	maks.	Nm	22	

min.	Ibin	132
maks.	Ibin	194

Przekrój przewodu

IEC min.	mm <sup>2</sup>	70
IEC maks.	mm <sup>2</sup>	185
AWG/kcmil min.		00
AWG/kcmil maks.		400

### Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

### Wymiary



### Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-3  
IEC/EN 60947-6-1

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny