GEF0060JUL

THREE-POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (UL98), FOR J UL FUSE TYPE, 60A




Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	60
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 65°C		A	60
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	8
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Podmíněný zkratový proud (rms)		kA	200
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	J/60
Mechanická životnost		cycles	10000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Šroub
Svorky			
	typ		Lug terminals or bars
	šířka	mm	25
	výška	mm	3
	šroub		M8
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	6
	max.	lbin	53
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil min.		6
	AWG/Kcmil max.	kcmil	2/0
Sada kabelových ok pro svorky			GEFX500
Hmotnost		g	1880
Technické údaje UL			
Norma UL			UL98
Proudová zatížitelnost pro všeobecné použití		A	60
Provozní napětí max.		V	600
Třífázový motor s výkonem v koňských silách/s plným proudem			
	240V	HP/A	15/42
	480V	HP/A	30/40
	600V	HP/A	50/52
Zkratová odolnost		kA rms	200
Zkratová odolnost s pojistkou		Class/A	J/60
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň znečištění			3

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


GEF0060JUL

THREE-POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (UL98), FOR J UL FUSE TYPE, 60A

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3

Certifikace

cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.