



Przeznaczenie produktu				Rozłącznik w układzie przełącznym GLC
Seria produktu				
Liczba pól		Nr.	3	
Typ napięcia roboczego			AC	
<b>Właściwości styków</b>				
Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC		A	800	
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN		V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>		kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>				
AC-31B				
	400 V	A	800	
	500 V	A	800	
	690 V	A	800	
AC-32B				
	400 V	A	800	
	500 V	A	800	
	690 V	A	800	
AC-33B				
	400 V	A	800	
	500 V	A	800	
	690 V	A	800	
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	40	
Znamionowa moc robocza AC23A				
	400 V	kW	400	
	690 V	kW	800	
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I <sub>cw</sub> (rms)		kA	20	
Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)		kA	80	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	gG/800	
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	8000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V		A	6400	
Trwałość mechaniczna		cycles	5000	
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Pozycja montażowa		normalna		Płaszczyzna pionowa
		dozwolona		Dowolna
Montaż				Śruba
Zaciski		Typ zacisków		M12 x 40
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
	min.	Nm	50	
	maks.	Nm	75	
	min.	Ibin	442	
	maks.	Ibin	664	

Przekrój przewodu

IEC min.	mm <sup>2</sup>	2x185
IEC maks.	mm <sup>2</sup>	4x300
AWG/kcmil min.		2
AWG/kcmil maks.		4x600

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-3  
IEC/EN 60947-6-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny