



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	1000
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I_e		
AC-31B		
400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	1000
AC-32B		
400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	1000
AC-33B		
400 V	A	1000
500 V	A	1000
690 V	A	1000
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	20
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	560
690 V	kW	1000
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)	kA	50
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/1000
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	10000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	10000
Trwałość mechaniczna	cycles	3000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski		
	Typ zacisków	M12 x 50
Moment obrotowy dokręcania zacisków		
	min.	Nm 50
	maks.	Nm 75
	min.	Ibin 442
	maks.	Ibin 664
Przekrój przewodu		
	IEC min.	mm ² 2x300
	IEC maks.	mm ² 2x300
Masa	g	45000

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość


m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-6-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny