



Przeznaczenie produktu	Czwarte pole		
Seria produktu	GLX42		
Liczba pól	Nr.	1	
Typ napięcia roboczego		AC	
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1000	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	1000
	500 V	A	1000
	690 V	A	1000
	1000 V	A	1000
AC22A			
	400 V	A	1000
	500 V	A	1000
	690 V	A	1000
AC23A			
	400 V	A	1000
	500 V	A	1000
	690 V	A	1000
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	63	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	560
	690 V	kW	1000
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50	
Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/1000	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	10000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	8000	
Trwałość mechaniczna	cycles	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Śruba	
Zaciski			
	Typ zacisków	M12	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	50
	maks.	Nm	75
	min.	lbin	442
	maks.	lbin	664

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej