# GLX1001

POMOCNÉ KONTAKTY, 1V SE ŠROUBOVÝMI SVORKAMI




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vlastnosti kontaktů** | | | | |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | | A | 10 |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | | V | 690 |
| Vodivost | | | | 1mA 5V |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | | A600 Q600 |
| Provozní proud Ie | | | | |
| | AC15 | | | |
| | | Provozní proud 24V | A | 6 |
| | | Provozní proud 120V | A | 6 |
| | | Provozní proud 240V | A | 6 |
| | | Provozní proud 400V | A | 3 |
| | | Provozní proud 480V | A | 1.5 |
| | | Provozní proud 500V | A | 1.4 |
| | | Provozní proud 600V | A | 1.2 |
| | DC13 | | | |
| | | Provozní proud 12V | A | 3 |
| | | Provozní proud 24V | A | 3 |
| | | Provozní proud 48V | A | 1.5 |
| | | Provozní proud 125V | A | 0.55 |
| | | Provozní proud 250V | A | 0.27 |
| | | Provozní proud 440V | A | 0.15 |
| | | Provozní proud 500V | A | 0.13 |
| | | Provozní proud 600V | A | 0.1 |
| Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na | | | | |
| Elektrická životnost | | | cycles | 1000000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Ovládací síla | | | kg-lb | ≤0.5Kg/1.1lb |
| Svorky | | | | |
| | | typ | | Šroubové |
| | | šroub | | Šroub |
| Utahovací moment pro svorky | | | | |
| | | max. | Nm | 1 |
| Průřez vodiče | | | | |
| | | IEC max. | mm² | 1 or 2 / 2.5 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil | | | | |
| | | max. | | 14 |
| Hmotnost | | | g | 11 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Provozní teplota | | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +85 |
| **Odolnost a ochrana** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | |
|---|---|
| Stupeň krytí IP | IP20 |

## Rozměry




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certifikace

cULus

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000041 - Blok pomocných kontaktů |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.