GLX1010EA

POMOCNÉ KONTAKTY, 1 SPÍNACÍ S PŘEDSTIHEM, SE ŠROUBOVÝMI SVORKAMI



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	10
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	690
Vodivost				1mA 5V
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1				A600 Q600
Provozní proud Ie				
	AC15			
		Provozní proud 24V	A	6
		Provozní proud 120V	A	6
		Provozní proud 240V	A	6
		Provozní proud 400V	A	3
		Provozní proud 480V	A	1.5
		Provozní proud 500V	A	1.4
		Provozní proud 600V	A	1.2
	DC13			
		Provozní proud 12V	A	3
		Provozní proud 24V	A	3
		Provozní proud 48V	A	1.5
		Provozní proud 125V	A	0.55
		Provozní proud 250V	A	0.27
		Provozní proud 440V	A	0.15
		Provozní proud 500V	A	0.13
		Provozní proud 600V	A	0.1
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Elektrická životnost			cycles	1000000
Mechanické vlastnosti				
Ovládací síla			kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb
Svorky				
		typ		Šroubové
		šroub		Šroub
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	1
Průřez vodiče				
		IEC max.	mm²	1 or 2 / 2.5
Průřez vodiče AWG/kcmil				
		max.		14
Hmotnost			g	11
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
Skladovací teplota				
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Odolnost a ochrana				


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GLX1010EA

POMOCNÉ KONTAKTY, 1 SPÍNACÍ S PŘEDSTIHEM, SE ŠROUBOVÝMI SVORKAMI

Stupeň krytí IP	IP20

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3

Certifikace

	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.