GLX420631

PŘÍDAVNÝ ČTVRTÝ PÓL DLE IEC/EN, STANDARDNÍ SPÍNÁNÍ SOUČASNĚ S HLAVNÍMI PÓLY ODPÍNAČE, PRO PROVEDENÍ GL0631C1




Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	630
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	12
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	630
		500V	A	630
		690V	A	630
	AC22A			
		400V	A	630
		500V	A	630
		690V	A	630
	AC23A			
		400V	A	630
		500V	A	630
		690V	A	630
Ztrátový výkon na pól max.			W	25
Jmenovitý provozní výkon AC23A				
		400V	kW	560
		690V	kW	800
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	6300
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	5040
Mechanická životnost			cycles	5000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Svorky				
		typ		M12 x 40
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	50
		max.	Nm	75
		min.	lbin	442
		max.	lbin	664
Průřez vodiče				
		IEC min.	mm²	2x185
		AWG/Kcmil min.		2
		AWG/Kcmil max.	kcmil	4x600
Technické údaje UL				
Sada kabelových ok pro svorky UL				GL506-GL507
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-25

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.