GLZM0200ET8

ČTYŘPÓLOVÉ PŘEPÍNAČE VEDENÍ I-0-II V KOVOVÉM KRYTU, IP65 DLE IEC/EN, ČERNÝ OTOČNÝ OVLADAČ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 200 A



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	200
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	12
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	250
		500V	A	250
		690V	A	250
	AC22A			
		400V	A	250
		500V	A	250
		690V	A	250
	AC23A			
		400V	A	250
		500V	A	250
		690V	A	250
Ztrátový výkon na pól max.			W	6.5
Jmenovitý provozní výkon AC23A				
		400V	kW	140
		690V	kW	250
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Podmíněný zkratový proud (rms)			kA	100
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	gG/250
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	2500
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	2000
Mechanická životnost			cycles	10000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Svorky				
		typ		M8 x 25
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	15
		max.	Nm	22
		min.	lbin	132
		max.	lbin	194
Průřez vodiče				
		IEC min.	mm²	70
		IEC max.	mm²	185
		AWG/Kcmil min.		00
		AWG/Kcmil max.	kcmil	400
Okolní podmínky				
Provozní teplota				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GLZM0200ET8


ČTYŘPÓLOVÉ PŘEPÍNAČE VEDENÍ I-0-II V KOVOVÉM KRYTU, IP65 DLE IEC/EN, ČERNÝ OTOČNÝ OVLADAČ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 200 A

	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000

Odolnost a ochrana


Stupeň krytí čelní strany IP	IP65
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň znečištění	3

Rozměry



Type	A	B	C	D
GLZM0160 E...GLZM0315 E...	300 (11.81")	400 (15.75")	250 (9.84")	45,7 (1.80")

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-6-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.