GMFJ200C03

TŘÍPÓLOVÉ ODPÍNAČE S DRŽÁKY POJISTEK (DLE UL98), TYP POJISTKY DLE UL, J, POLOHA OVLÁDACÍHO PÓLU, VLEVO, PROUD PRO OBECNÉ POUŽITÍ 200 A



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	200
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 65°C			A	160
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	12
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	200
		500V	A	200
	AC22A			
		400V	A	200
		500V	A	200
	AC23A			
		400V	A	200
		500V	A	200
Ztrátový výkon na pól max.			W	8
Maximální ztrátový výkon pojistky				
		na volném vzduchu	W	15
		v krytu	W	15
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Jmenovitý krátkodobý proud (1s) Icw (rms)			kA	8
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	J/200
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	2000
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	1600
Mechanická životnost			cycles	8000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Upevnění				Šroub
Svorky				
		typ		Pas
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	22
		max.	Ibin	200
Utahovací moment šroubů pojistkových vložek			Nm	4
Utahovací moment kabelového oka			Nm	8
Průřez vodiče				
Sada kabelových ok pro svorky				GMX501
Technické údaje UL				
Norma UL				UL98
Proudová zatížitelnost pro všeobecné použití			A	200
Provozní napětí max.			V	600
Třífázový motor s výkonem v koňských silách/s plným proudem				
		240V	HP/A	60/154

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GMFJ200C03

TŘÍPÓLOVÉ ODPÍNAČE S DRŽÁKY POJISTEK (DLE UL98), TYP POJISTKY DLE UL, J, POLOHA OVLÁDACÍHO PÓLU, VLEVO, PROUD PRO OBECNÉ POUŽITÍ 200 A

	480V	HP/A	125/156
	600V	HP/A	150/144
Zkratová odolnost		kA rms	200
Zkratová odolnost s pojistkou		Class/A	J/200


Okolní podmínky


Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000

Odolnost a ochrana


Stupeň znečištění			3

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certifikace	

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

CSA C22.2 n°4
cULus according to UL98
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.