GMFL800C03

TŘÍPÓLOVÉ ODPÍNAČE S DRŽÁKY POJISTEK (DLE UL98), TYP POJISTKY DLE UL, J, POLOHA OVLÁDACÍHO PÓLU, VLEVO, PROUD PRO OBECNÉ POUŽITÍ 800 A




Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	800
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 65°C			A	640
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	12
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	800
		500V	A	800
		690V	A	800
	AC22A			
		400V	A	800
		500V	A	800
		690V	A	800
	AC23A			
		400V	A	800
		500V	A	800
		690V	A	800
Ztrátový výkon na pól max.			W	75
Ztrátový výkon na pól bez pojistky			W	75
Maximální ztrátový výkon pojistky				
		na volném vzduchu	W	55
		v krytu	W	55
Jmenovitý provozní výkon AC23A				
		400V	kW	450
		690V	kW	710
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Jmenovitý krátkodobý proud (1s) Icw (rms)			kA	20
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	L/800
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	8000
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	6400
Mechanická životnost			cycles	3000
Elektrická životnost AC21A			cycles	500 (AC23A 400V)
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Upevnění				Šroub
Svorky				
		typ		Pas
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	56.5
		max.	Ibin	500
Utahovací moment šroubů pojistkových vložek			Nm	40

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GMFL800C03

TŘÍPÓLOVÉ ODPÍNAČE S DRŽÁKY POJISTEK (DLE UL98), TYP POJISTKY DLE UL, J, POLOHA OVLÁDACÍHO PÓLU, VLEVO, PROUD PRO OBECNÉ POUŽITÍ 800 A

Utahovací moment kabelového oka		Nm	54
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil min.		(2x) 2
Sada kabelových ok pro svorky			GMX504
Technické údaje UL			
Norma UL			UL98
Proudová zatížitelnost pro všeobecné použití		A	800
Provozní napětí max.		V	600
Třífázový motor s výkonem v koňských silách/s plným proudem			
	240V	HP/A	250/602
	480V	HP/A	500/590
	600V	HP/A	600/472
Zkratová odolnost		kA rms	200
Zkratová odolnost s pojistkou		Class/A	L/800
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3
Rozměry			




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

GMFL800C03

TŘÍPÓLOVÉ ODPÍNAČE S DRŽÁKY POJISTEK (DLE UL98), TYP POJISTKY DLE UL, J, POLOHA OVLÁDACÍHO PÓLU, VLEVO, PROUD PRO OBECNÉ POUŽITÍ 800 A



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certifikace

CSA C22.2 n°4
cULus according to UL98
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.