PSLR2024

REDUNDANTNÍ MODUL, PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, 24VDC, 20A




Vstupní charakteristiky				
Provozní dosah				
	DC			
		min.	VDC	21
		max.	VDC	28
Počet vstupů			Nr.	2
Jmenovitý vstupní proud			A	20
Maximální vstupní proud (na kanál)			A	15A pro 300s
Výstupní charakteristiky				
Jmenovité výstupní napětí DC			VDC	24
Jmenovitý výstupní proud			A	20
Úbytek výstupního napětí			V	0.5
Maximální závěrné napětí			V	30
Maximální výstupní proud			A	30A pro 300s
Indikace				
Indikátor DC ON pro				
		vstup A		Yes
		vstup B		Yes
Power Rdy (připraveno - minimální mez)				Ok if input >20V(±5%) or <30V(±5%), Fail if input <20V(±5%) or >30V(±5%) 1A at 30VDC
Připojení				
Svorky typ				Šroubové
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+71
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Kryt				
Materiál				Plastový
IEC stupeň í				IP20
Rozměry (Š x V x H)			mm	54 x 90 x 114
Hmotnost			g	210
Instalace				
Montáž				Na 35mm DIN lištu
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


PSLR2024


REDUNDANTNÍ MODUL, PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, 24VDC, 20A



TYPE	A	B	C
PSL1 005 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 010 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 018 24	22.5 (0.88")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 030...	40.5 (1.59")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 060...	40.5 (1.59")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL1 100...	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSL2 100...	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")
PSLR 20 24	54 (2.12")	90 (3.54")	115 (4.53")

Schémata zapojení





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61000-4-2
IEC/EN/BS 61000-4-3
IEC/EN/BS 61000-4-4
IEC/EN/BS 61000-4-6
IEC/EN/BS 61000-4-8
IEC/EN/BS 62368-1
UL 508

Certifikáty

cULus
EAC
RCM

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002540 - DC-napájecí zdroj

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.