



Przeznaczenie produktu	Zasilacze impulsowe PSL1		
Seria produktu	PSL1		
Właściwości wejść			
Typ wejścia	Jednofazowy		
Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	Wybierane automatycznie 115...230	
Zakres pracy	V	90...132VAC - 180...264VAC / 210...375VDC	
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60	
Częstotliwość robocza	min. Hz	47	
	maks. Hz	63	
Maksymalny pobór prądu	mA	2800	
Poprawa współczynnika mocy	0.7		
Napięcie izolacji (wejście/wyjście)	AC VAC	3000	
	DC VAC	4242	
Bezpiecznik wewnętrzny (250 V AC)	T3 15A		
Charakterystyka wyjść			
Znamionowe napięcie wyjściowe DC	VDC	48	
Zakres regulacji napięcia (potencjometr) DC	min. VDC	47	
	maks. VDC	56	
Znamionowy prąd wyjściowy	A	2.5	
Znamionowa moc wyjściowa	W	120	
Współczynnik temperaturowy	%/°C	0.03	
Regulacja zasilania	%	±0.5	
Regulacja obciążenia	%	±1	
Sprawność	%	87	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	110...145%		
Ochrona przed zwarcieniem	Fold forward		
Tętnienie i zakłócenia	mV	50	
Połączenie równoległe	Nr.	3	
Wskaźniki			
Wskaźnik LED włączonego zasilania	Yes		
Wskaźnik LED niskiego napięcia	Yes		
Zasilanie Rdy (gotowe - minimalny limit)	Yes (relay output - 17.6VDC)		
Podłączenia			
Typ zacisków	Śruba		
Warunki otoczenia			
Temperatura			

Temperatura pracy

min.	°C	-35
maks.	°C	+71

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Obniżenie wartości

%/°C	2.5
------	-----

Obudowa

Materiał obudowy

Metal

Stopień ochrony według IEC

IP20

Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm	64 x 124.5 x 123.6
----	--------------------


Masa

g	1018
---	------

Montaż


Na szynie DIN 35 mm

Wymiary



TYPE	A	B	C
PSL1 120...	64 (2.52")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL1 240...	83.5 (3.29")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL1 300...	83.5 (3.29")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL1 480...	175.5 (6.91")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL3 120 24	74.3 (2.92")	124 (4.88")	118.8 (4.68")
PSL3 240...	89 (3.50")	124 (4.88")	118.8 (4.68")
PSL3 480...	150 (5.90")	124 (4.88")	118.8 (4.68")
PSL3 960...	275.8 (10.86")	125.9 (4.96")	120.3 (4.74")

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -
Zasilacz DC