





Denominazione del prodotto	Interruttore sezionatore con fusibile		
Tipo	GE		
Tipo di fusibile	BS		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	800	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12	
Corrente di impiego Ie			
AC21A	400V	A	800
	500V	A	800
	690V	A	630
AC22A	400V	A	800
	500V	A	800
	690V	A	630
AC23A	400V	A	630
	500V	A	630
	690V	A	400
Potenza dissipata per polo max	W	63	
Potenza nominale AC23A	400V	kW	355
	690V	kW	370
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	100	
Energia specifica passante I2t	kA2s	4.6	
Potere di chiusura AC23A 400V	A	6300	
Potere di apertura AC23A 400V	A	5100	
Durata meccanica	cycles	5000	
Durata elettrica AC21A	cycles	500 (AC23A 400V)	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi	tipo vite	Barra 4x M8	
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	13
	max	Ibin	10

Dimensioni max barre	50x6		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
<b>Temperatura di stoccaggio</b>			
	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima	m	3000	
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione IP frontale	IP20		
Grado di inquinamento	3		
<b>Dimensioni</b>			



**Schemi elettrici**

Four-pole disconnectors with fuse holders  
**GE0050 FT4 - GE0125 FT4**  
**GE0160 NT4 - GE0800 NT4**  
**GE0160 BT4 - GE0800 BT4**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-3

---

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore