




Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		DC	
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	1250	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12	
Corrente di impiego Ie	4 poli in serie DC21A		
	48V	A	1250
	110V	A	1250
	220V	A	1250
	400V	A	1250
	440V	A	1250
	500V	A	1250
	600V	A	1250
	750V	A	1050
	800V	A	1000
	850V	A	940
	900V	A	870
	1000V	A	850
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	25000	
Durata meccanica	cycles	10000	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi	tipo vite	Barra M14	
Coppia di serraggio terminali	max	Ibin	33
Dimensioni max barre		40x8	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima		m	3000
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione IP frontale		IP20	

Grado di inquinamento


3

**Dimensioni**




**Schemi elettrici**

One-line control  
4 poles in series



4 (2+2) poles in series



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore