




Przeznaczenie produktu	Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny		
Seria produktu	GE		
Typ bezpiecznika	NH		
Liczba pół	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego		AC	
<b>Właściwości styków</b>			
Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC	A	400	
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>			
AC21A			
	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	400
AC22A			
	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	400
AC23A			
	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	315
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	29	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	220
	690 V	kW	250
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Całk Joule'a I <sup>2</sup> t	kA <sup>2</sup> s	1.6	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	4000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	3200	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)	
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Śruba	
Zaciski	Typ zacisków	Szyna	
	Zacisk śrubowy	M10	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	24


	maks.	lbin	18
Wymiary mostka łączeniowego maks.			35x5
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
<b>Temperatura składowania</b>			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
<b>Oporność i zabezpieczenie</b>			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
<b>Wymiary</b>			



**Schemat połączeń elektrycznych**

Four-pole disconnectors with fuse holders

- GE0050 FT4 - GE0125 FT4
- GE0160 NT4 - GE0800 NT4
- GE0160 BT4 - GE0800 BT4



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-3

---

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny