





Przeznaczenie produktu	Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny		
Seria produktu	GE		
Typ bezpiecznika	BS		
Liczba pól	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego		AC	
<b>Właściwości styków</b>			
Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC	A	630	
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>			
AC21A			
	400 V	A	630
	500 V	A	630
	690 V	A	630
AC22A			
	400 V	A	630
	500 V	A	630
	690 V	A	630
AC23A			
	400 V	A	630
	500 V	A	630
	690 V	A	400
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	44	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	355
	690 V	kW	370
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Całk. Joule'a I <sup>2</sup> t	kA <sup>2</sup> s	4.6	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	6300	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	5100	
Trwałość mechaniczna	cycles	5000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)	
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Śruba	
Zaciski	Typ zacisków	Szyna	
	Zacisk śrubowy	M12	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	45

	maks.	lbin	33
Wymiary mostka łączeniowego maks.			40x6
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
<b>Temperatura składowania</b>			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
<b>Odporność i zabezpieczenie</b>			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
<b>Wymiary</b>			



**Schemat połączeń elektrycznych**

Four-pole disconnectors with fuse holders  
**GE0050 FT4 - GE0125 FT4**  
**GE0160 NT4 - GE0800 NT4**  
**GE0160 BT4 - GE0800 BT4**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-3

---

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny