




Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GL
Liczba pól	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1250	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	1250
	500 V	A	1250
	690 V	A	1250
	1000 V	A	1250
AC22A	400 V	A	1250
	500 V	A	1250
	690 V	A	1250
AC23A	400 V	A	1250
	500 V	A	1250
	690 V	A	1250
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	63	
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	710
	690 V	kW	1000
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/1250	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	12500	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	10000	
Trwałość mechaniczna	cycles	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski			
	Typ zacisków		M12
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	50
	maks.	Nm	75
	min.	I _{bin}	442

	maks.	I _{bin}	664
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Schemat połączeń elektrycznych			



Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3
Klasyfikacja ETIM	
ETIM 8,0	EC000216 - Rozłącznik izolacyjny