



Przeznaczenie produktu	Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny		
Seria produktu	GM		
Typ bezpiecznika	J		
Liczba pól	Nr.	3	
Typ napięcia roboczego	AC		
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	32	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	32
	500 V	A	32
	690 V	A	32
AC22A	400 V	A	32
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC23A	400 V	A	32
	500 V	A	32
	690 V	A	32
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	2	
Rozproszenie mocy na pole bez bezpiecznika	W	2	
Maksymalne rozproszenie mocy bezpiecznika			
	w otwartej przestrzeni	W	3.5
	w obudowie	W	3.5
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	15
	690 V	kW	22
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	1	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	J-CC/30	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	320	
Zdolność wyłączenia AC 23 A 400 V	A	256	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	6000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż	Śruba/szyna DIN 35 mm		
Zaciski			

	Typ zacisków	Wbudowana końcówka zaciskowa	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	2
	maks.	Ibin	1.4
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	1
	IEC maks.	mm ²	10
	AWG/kcmil min.		18
	AWG/kcmil maks.		8

Dane techniczne UL

Norma UL			UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania		A	30
Napięcie robocze maks.		V	600
KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika	240V	HP	7.5/22
	480V	HP	15/21
	600V	HP	20/22
Klasyfikacja prądu zwarcowego		kA rms	200
Klasyfikacja prądu zwarcowego z bezpiecznikiem		Class/A	J/30


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus according to UL98/CSA C22.2 n°4

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik -
izolacyjny