



Denumirea produsului				Comutator comutator
Denumirea tipului de produs				GLC
Numărul de poli		Nr.	3	
Tip tensiune de operare			AC	
<b>Caracteristicile contactului</b>				
Curent termic convențional în aer liber I <sub>th</sub> IEC		A	320	
Tensiune nominală de izolație U <sub>i</sub> IEC/EN		V	1000	
Tensiune nominală de rezistență la impuls U <sub>imp</sub>		kV	12	
Curentul de funcționare I <sub>e</sub>				
AC-31B				
	400V	A	320	
	500V	A	320	
	690V	A	320	
AC-32B				
	400V	A	320	
	500V	A	320	
	690V	A	320	
AC-33B				
	400V	A	320	
	500V	A	320	
	690V	A	320	
Putere disipată pe stâlp max		W	20.8	
Putere nominală de funcționare AC23A				
	400V	kW	160	
	690V	kW	315	
Curent nominal de scurtă durată (1s) I <sub>cw</sub> (rms)		kA	12.5	
Curent nominal de scurtă durată (0,3 s) I <sub>cw</sub> (rms)		kA	20	
Curent condiționat de scurtcircuit (rms)		kA	80	
Protecție la scurtcircuit cu siguranță		Class/A	gG/355	
Capacitate de realizare AC23A 400V		A	3200	
Capacitate de rupere AC23A 400V		A	2560	
Durata de viață mecanică		cycles	10000	
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Poziția de operare		normală permisă		Plan vertical Orice
Fixare				Șurub
Terminale		Tip		M10 x 25
Cuplu de strângere pentru terminale				
	min	Nm	30	
	max	Nm	37	
	min	lbin	265	
	max	lbin	327	

Secțiunea dirijorului

IEC min	mm <sup>2</sup>	1X182
IEC max	mm <sup>2</sup>	2X185
min		1X400
max		2X350

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-25
Temperatura max	°C	+55


Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70


Altitudine maximă

m	3000
---	------

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-3  
IEC/EN 60947-6-1

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Separator de  
sarcina