
VLXM025

TŘÍFÁZOVÁ MOTOROVÁ TLUMIVKA 25A 0,6MH



Obecné charakteristiky			
Jmenovitý proud (Ie)		A	25
Indukčnost		mH	0.6
Jmenovitý výkon		VA	350
Jmenovitý výstupní proud		A	25
Jmenovitý výstupní výkon		kW	5,5…11
Technické vlastnosti			
Jmenovité síťové napětí		VAC	400
Rozsah provozního síťového napětí		VAC	170…530
Jmenovitý síťový kmitočet		Hz	50/60
Saturační proud			1.5*Ie
Výkonová ztráta			45W
THD			40%
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota	max.	°C	+40
Maximální nadmořská výška		m	1000
Třída izolace			Class F
Pracovní třída			Class F
Kryt			
Materiál			Aluminium
Montážní poloha			Vertikální
Stupeň í IP			IP00
Rozměry (Š x V x H)		mm	180x90x160
Hmotnost		Kg	6


Rozměry



	VLXM012	VLXM025	VLXM050	VLXM100	VLXM150	VLXM300
A	150	180	180	250	240	300
B	75	90	100	150	160	140
C	150	160	200	205	205	260

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61558-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002025 - Příslušenství/n.d. pro frekvenční měniče

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.