



Denominazione del prodotto

Tipo

Versione

Induttanze di uscita lato motore
VLXM150
150A 0.08mH,
adatto per drives
taglia 55...75kW

Caratteristiche generali

Corrente nominale (Ie)	A	150
Induttanza	mH	0.08
Tensione nominale	VA	1700
Corrente nominale di uscita	A	150
Potenza nominale di uscita	kW	55...75

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di rete	VAC	400
Campo di funzionamento tensione di rete	VAC	170...530
Frequenza nominale di rete	Hz	50/60
Corrente di saturazione		1.5*Ie
Potenza dissipata		120W
THD		40%

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

	max	°C	+40
Altitudine massima		m	1000
Classe di isolamento			Class F
Classe di lavorazione			Class F

Custodia


Materiale		Alluminio
Posizione di installazione		Verticale
Grado di protezione IP		IP00
Dimensioni (L x A x P)	mm	240x160x205
Peso prodotto	Kg	18

Dimensioni



	VLXM012	VLXM025	VLXM050	VLXM100	VLXM150	VLXM300
A	150	180	180	250	240	300
B	75	90	100	150	160	140
C	150	160	200	205	205	260

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61558-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002025 -
Accessori per
controllo di
frequenza